



Zobrazovací zařízení pro přesná měření, Typ: TWT40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434725 TWT40
GTIN	7630041149869
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Zobrazovací zařízení pro naměřené hodnoty s dobře čitelnou 7palcovou barevnou dotykovou obrazovkou. Možné zobrazení několika měření současně přes přípojky indukčních měřících snímačů nebo USB vstupy. K dispozici jsou 4 režimy zobrazení pro optimální odečet výsledků. Měřicí dotyky TESA jsou automaticky rozeznány. Optimalizovaný záznam naměřených hodnot s 6500 měřeními za sekundu. Současné zobrazení 4 hodnot.

Funkce:

- **Základní vzorce (+A, -A, +B, -B a kombinace z A a B).**
- **Dynamická měření (min., max., max.-min., průměr atd.).**
- **Nastavitelné tolerance se zobrazením OK/ NOK.**
- **Integrovaná funkce ke klasifikaci (8 max.).**
- **Výstup dat přes RS232, USB nebo Bluetooth®.**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Ideální pro přezkoušení v měřicí laboratoři a ve výrobě.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu k našroubování na displej, adaptér pro EU, ZH, UK a US.

Upozornění:

K dispozici je zobrazovací jednotka Twin T20 nano pro vizualizaci Heidenhain měřícího dotyku na popávku.

Technický popis

Technický list

Počet připojení pro indukční snímače	4
Ochranná třída IP	IP 65
Hmotnost	1,2 kg
Rozsah měření	$\pm 5000 \mu\text{m}$
Výška	120 mm
Mezní chyba digitální indikace	$\pm (0,2 \% + 0,3 \mu\text{m})$
Délka	190 mm
Počet USB rozhraní	4
Maximální rozlišení	0,1 μm
Šířka	112 mm
Displej	Dotyková obrazovka 7 palce
Zdroj energie	síťový provoz
Ukazatel	digitální
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Druh produktu	Zobrazovací jednotka