

 KOMET**Nůž KOMET® na vnitřní pravý závit typ 60° (metrický), Typ: B05L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Třída artiklu	24H

Popis**Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Upozornění:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.

Technický popis

Pro otvory od Ø	12 mm
Pro stoupání do	2 mm
Hloubka vrtání	80 mm
Celková délka	125 mm
Typ	B05L
Ø stopky	8 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení