



Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 15 mm, Ø D_{min.} / šířka zápichu w: 4/1 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	240154 4/1
GTIN	4047109071544
Třída artiklu	24S

Popis

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.

Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Stopka Ø d: 4 mm

Maximální hloubka zápichu t_{max}: 0,8 mm

Vhodný nožový držák č. 240100: 12/4; 16/4

Technický popis

Vhodný nožový držák č. 240100	12/4; 16/4
Maximální hloubka zápichu t _{max}	0,8 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	4 mm
a	3,7 mm
Stopka Ø d	4 mm
Šířka zápichu w	1 mm
f	1,25 mm
Vnitřní chlazení	ano

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Užitná délka	15 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 15 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Příslušenství

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 16/4 mm

240100 16/4

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 12/4 mm

240100 12/4