

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 5/03mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260017 5/03   |
| GTIN           | 4045197651860 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | CC.. 0301..                  |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$           | 6 mm                         |
| ISO kód držáku                               | E05H SCLCR/L03               |
| Středové přesazení $L_3$                     | 3 mm                         |
| Délka hlavy $L_1$                            | 10 mm                        |
| Velikost destiček                            | 3 mm                         |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 19                    |
| Celková délka L                              | 100 mm                       |
| Upínací výška $L_2$                          | 4,8 mm                       |
| Úhel nastavení $\kappa$                      | 95 stupeň                    |
| Ø stopky $D_s$                               | 5 mm                         |
| Norma  | Výrobní norma                |
| Způsob použití                               | levý                         |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 8xD                          |
| Řezný materiál                               | TK                           |
| Vnitřní chlazení                             | ano                          |
| Použití                                      | Podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 19

269028 19

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500