

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/09mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260007 12/09  |
| GTIN           | 4045197654847 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Funkční šířka L <sub>4</sub>                 | 16 mm                      |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>                   | 13 mm                      |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | CC.. 09T3..                |
| ISO kód držáku                               | SCLCR/L 1212F09            |
| Velikost stopky                              | 12 mm                      |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2                   |
| Velikost destiček                            | 9 mm                       |
| Celková délka L                              | 80 mm                      |
| Norma  | DIN ISO 5610               |
| Způsob použití                               | levý                       |
| Vnitřní chlazení                             | ne                         |
| Úhel nastavení κ                             | 95 stupeň                  |
| Použití                                      | Čelní soustružení          |
| Použití                                      | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu                                | Soustružnický držák        |

### Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22  | 269028 22   |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15                               | 674248 TX15 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2   | 269028 2    |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500  |