

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 4/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	3 mm
ISO kód držáku	E04G SCLCR/L03
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 13
Středové přesazení L_3	2,5 mm
Délka hlavy L_1	10 mm
Celková délka L	90 mm
Upínací výška L_2	3,8 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	4 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 13

269028 13

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6

269028 6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500