

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 0610/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	7 mm
Délka hlavy $L_1$	24 mm
Středové přesazení $L_3$	2,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 13
Velikost destiček	3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
Šířka hrdla $L_4$	6 mm
ISO kód držáku	AH0610H SCLCR/L03
Celková délka $L$	100 mm
Upínací výška $L_2$	9 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 13	269028 13
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500