

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 6/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
Středové přesazení $L_3$	3,5 mm
Délka hlavy $L_1$	10 mm
Velikost destiček	3 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 19
ISO kód držáku	E06J SCLCR/L03
Celková délka $L$	110 mm
Upínací výška $L_2$	5,8 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 19

269028 19

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500