

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	28 mm
Středové přesazení $L_3$	15,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 9
Velikost destiček	12 mm
Délka vyložení $L_1$	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
ISO kód držáku	AH25R SCLCR/L12
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	23 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX20

674248 TX20

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 9

269028 9

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500