

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 5/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	6 mm
Velikost destiček	3 mm
ISO kód držáku	E05H SCLCR/L03
Středové přesazení L_3	3 mm
Délka hlavy L_1	10 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 19
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	4,8 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 19

269028 19

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500