

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D_{min}	10 mm
ISO kód držáku	E08K SCLCR/L06
Délka hlavy L_1	10 mm
Středové přesazení L_3	5 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	7,6 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500