

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 0608/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	4 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	8 mm
ISO kód držáku	AH0608H SCLCR/L06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	6 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	7 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500