

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 0410/03mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 260023 0410/03 |
| GTIN | 4045197652089 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|-------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 13 |
| Středové přesazení L ₃ | 2,5 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0301.. |
| ISO kód držáku | AH0410H SCLCR/L03 |
| Délka hlavy L ₁ | 24 mm |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 5 mm |
| Šířka hrdla L ₄ | 4 mm |
| Velikost destiček | 3 mm |
| Celková délka L | 100 mm |
| Upínací výška L ₂ | 9 mm |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D |
| Řezný materiál | HSS |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 13 | 269028 13 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |