

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	23 mm
ISO kód držáku	AH20R SCLCR/L09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Středové přesazení L_3	13 mm
Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Délka vyložení L_1	100 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500