

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 6/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	7 mm
Velikost destiček	3 mm
Středové přesazení L_3	3,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 19
Délka hlavy L_1	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
ISO kód držáku	E06J SCLCR/L03
Celková délka L	110 mm
Upínací výška L_2	5,8 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 19

269028 19

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500