

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	19 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
ISO kód držáku	SCLCR/L 2525M09
Velikost destiček	9 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Podložka	269005 1
Velikost stopky	25 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 1

269005 1

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500