

 KOMET**Kopírovací vyvrtávací tyč KOMET® UniTurn®, levá, L2 = 30 mm, Ø Dmin: 5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 240127 5      |
| GTIN           | 4047109071162 |
| Třída artiklu  | 24S           |

**Popis****Provedení:**

Řezný materiál = BK 82.

Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

**Technický popis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>           | 5 mm                         |
| Rádus R                                    | 0,2 mm                       |
| a  | 4,7 mm                       |
| Ø stopky d                                 | 8 mm                         |
| f  | 2,25 mm                      |
| Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub> | 1 mm                         |
| Vhodný nožový držák č. 240100              | 12/8; 16/8                   |
| Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>  | 0,5 mm                       |
| Vnitřní chlazení                           | ano                          |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>    | 0,02 mm/ot,                  |
| Užitná délka                               | 30 mm                        |
| Atribut názvu produktu                     | L <sub>2</sub> = 30 mm       |
| Druh produktu                              | Řezná vložka pro soustružení |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty                | vhodný          | 180 m/min      | N       |
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný          | 180 m/min      | N       |
| Al > 10% Si                   | vhodný          | 160 m/min      | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 100 m/min      | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 90 m/min       | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 80 m/min       | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 70 m/min       | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 70 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 50 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 50 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný          | 30 m/min       | S       |
| GG(G)                         | vhodný          | 55 m/min       | K       |
| Uni                           | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |                |         |
| suché                         | omezené použití |                |         |

## Příslušenství

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 16/8 mm

240100 16/8

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 12/8 mm

240100 12/8