

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 0610/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	24 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 13
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
Velikost destiček	3 mm
ISO kód držáku	AH0610H SCLCR/L03
Středové přesazení L ₃	2,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	7 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 13	269028 13
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500