

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260017 10/06
GTIN	4045197651891
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Velikost destiček	6 mm
Délka hlavy L_1	10 mm
ISO kód držáku	E10K SCLCR/L06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	9,6 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500