

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Středové přesazení L ₃	15,5 mm
Délka vyložení L ₁	125 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	28 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 9
ISO kód držáku	AH25R SCLCR/L12
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 9

269028 9

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500