

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 0810/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Středové přesazení L_3	6 mm
Šířka hrdla L_4	8 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
ISO kód držáku	AH0810J SCLCR/L06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	6 mm
Celková délka L	110 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500