

Garant**Sada vyvrtávacích tyčí HSS, pravý****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260024
GTIN	4045197652201
Třída artiklu	29W

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
ISO kód držáku	AH1216M SCLCR/L06
ISO kód držáku	AH1012K SCLCR/L06
ISO kód držáku	AH0608H SCLCR/L06
ISO kód držáku	AH0810J SCLCR/L06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	14 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	18 mm
Upínací výška L_2	7 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Upínací výška L_2	15 mm

Středové přesazení L ₃	4 mm
Středové přesazení L ₃	6 mm
Středové přesazení L ₃	7 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	110 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Šířka hrdla L ₄	10 mm
Šířka hrdla L ₄	12 mm
Délka vyložení L ₁	50 mm
Délka vyložení L ₁	38 mm
Délka vyložení L ₁	32 mm
Délka vyložení L ₁	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Vyvrtávací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 1012/06 mm	260022 1012/06
	260022 0608/06

Vyvrtačací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 0608/06
mm

Vyvrtačací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 0810/06
mm

260022 0810/06

Vyvrtačací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 1216/06
mm

260022 1216/06