

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	8 mm
Velikost destiček	6 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	14 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Délka hlavy L_1	10 mm
ISO kód držáku	E12M SCLCR/L06
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	11,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500