

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Velikost destiček	12 mm
Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Šroub pro podložku	269013 5
Podložka	269005 6
ISO kód držáku	SCLCR/L 1616H12
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

Podložka Typ 6

269005 6

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500