

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 0608/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	6 mm
ISO kód držáku	AH0608H SCLCR/L06
Délka hlavy L ₁	25 mm
Středové přesazení L ₃	4 mm
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	8 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L ₂	7 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500