

**Garant****Sada vyvrtávacích tyčí HSS, levý****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260025
GTIN	4045197652218
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

ISO kód držáku	AH0608H SCLCR/L06
ISO kód držáku	AH1216M SCLCR/L06
ISO kód držáku	AH0810J SCLCR/L06
ISO kód držáku	AH1012K SCLCR/L06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Upínací výška L <sub>2</sub>	7 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	8 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	14 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	18 mm

Středové přesazení L <sub>3</sub>	4 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	6 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	9 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	8 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	10 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	12 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	110 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	50 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	38 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	32 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Vyvrtávací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 1216/06 mm	260023 1216/06
	260023 0810/06

Vyvrtačací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 0810/06  
mm

Vyvrtačací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 1012/06  
mm

260023 1012/06

Vyvrtačací tyč HSS Ø stopky / velikost destičky 0608/06  
mm

260023 0608/06