

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	6 mm
Délka hlavy L ₁	10 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L ₃	6 mm
ISO kód držáku	E10K SCLCR/L06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	9,6 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500