

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	E16R SCLCR/L09
Středové přesazení $L_3$	10 mm
Délka hlavy $L_1$	16 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	18 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	15,5 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500