

 KOMET

**Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 15 mm, Ø Dmin. / šířka zápichu w: 8/1 mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 240154 8/1    |
| GTIN           | 4047109072350 |
| Třída artiklu  | 24S           |

## Popis

### Provedení:

Řezný materiál = BK 82.

Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

## Technický popis

|  |                              |
|--|------------------------------|
| a  | 7,7 mm                       |
| Ø stopky d                                 | 8 mm                         |
| Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>           | 8 mm                         |
| Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub> | 2,5 mm                       |
| f  | 3,75 mm                      |
| Šířka zápichu w                            | 1 mm                         |
| Vhodný nožový držák č. 240100              | 12/8; 16/8                   |
| Vnitřní chlazení                           | ano                          |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>    | 0,02 mm/ot,                  |
| Užitná délka                               | 15 mm                        |
| Atribut názvu produktu                     | L <sub>2</sub> = 15 mm       |
| Druh produktu                              | Řezná vložka pro soustružení |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty                | vhodný          | 145 m/min      | N       |
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný          | 145 m/min      | N       |
| Al > 10% Si                   | vhodný          | 130 m/min      | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 80 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 70 m/min       | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 65 m/min       | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 55 m/min       | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 55 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 40 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 40 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný          | 25 m/min       | S       |
| GG(G)                         | vhodný          | 45 m/min       | K       |
| Uni                           | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |                |         |
| suché                         | omezené použití |                |         |

## Příslušenství

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 16/8 mm

240100 16/8

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 12/8 mm

240100 12/8