

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 1012/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šířka hrdla L_4	10 mm
Velikost destiček	6 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L_1	38 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	14 mm
ISO kód držáku	AH1012K SCLCR/L06
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500