

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Středové přesazení L ₃	8 mm
ISO kód držáku	E12M SCLCR/L06
Ø minimálního předvrtání D _{min}	14 mm
Délka hlavy L ₁	10 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L ₂	11,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500