



## Vyvrátací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06 mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260028 8/06   |
| GTIN           | 4960664541133 |
| Třída artiklu  | 25U           |

### Popis

#### Provedení:

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky  $D_s$ : 8 mm

ISO kód držáku: A08X SCLCR/L06

Úhel nastavení  $\kappa$ : 95 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 0602..

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 10 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 5 mm

### Technický popis

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Středové přesazení $L_3$            | 5 mm           |
| ISO kód držáku                      | A08X SCLCR/L06 |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$  | 10 mm          |
| Šroub pro vyměnitelné destičky      | 269022 2       |
| Velikost destiček                   | 6 mm           |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602..    |
| Celková délka L                     | 120 mm         |
| Upínací výška $L_2$                 | 7 mm           |
| Úhel nastavení $\kappa$             | 95 stupeň      |
| Ø stopky $D_s$                      | 8 mm           |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Způsob použití                   | pravý          |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D            |
| Norma                            | DIN 8024       |
| Vnitřní chlazení                 | ano            |
| Druh produktu                    | vyvrtávací tyč |

### Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8                                   | 674248 TX8 |
| Upínací šroub Typ 2  | 269022 2   |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |