

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
ISO kód držáku	E20S SCLCR/L09
Středové přesazení L ₃	12 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	23 mm
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L ₂	19 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500