

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 0810/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12 mm
ISO kód držáku	AH0810J SCLCR/L06
Středové přesazení L ₃	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Velikost destiček	6 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Celková délka L	110 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500