



Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L₂ = 10 mm, Ø D_{min.} / šířka zápichu w: 5/1 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	240150 5/1
GTIN	4047109071728
Třída artiklu	24S

Popis

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.

Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

Technický popis

Vhodný nožový držák č. 240100	12/8; 16/8
Pro otvory od Ø D _{min}	5 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	1 mm
a	4,7 mm
Šířka zápichu w	1 mm
Ø stopky d	8 mm
f	2,25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Užitná délka	10 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 10 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	145 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	145 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	130 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	65 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	25 m/min	S
GG(G)	vhodný	45 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 12/8 mm

240100 12/8

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 16/8 mm

240100 16/8