

Garant**Sada vyvrtávacích tyčí TK, pravý****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260018
GTIN	4045197651938
Třída artiklu	29W

Technický popis

ISO kód držáku	E10K SCLCR/L06
ISO kód držáku	E08K SCLCR/L06
ISO kód držáku	E12M SCLCR/L06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Středové přesazení L ₃	5 mm
Středové přesazení L ₃	6 mm
Středové přesazení L ₃	8 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	14 mm
Upínací výška L ₂	7,6 mm
Upínací výška L ₂	9,6 mm
Upínací výška L ₂	11,5 mm

Celková délka L	125 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Vyvrtávací tyč TK Ø stopky / velikost destičky 12/06 mm	260016 12/06
Vyvrtávací tyč TK Ø stopky / velikost destičky 10/06 mm	260016 10/06
Vyvrtávací tyč TK Ø stopky / velikost destičky 8/06 mm	260016 8/06