

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Velikost destiček	6 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	12 mm
Délka vyložení $L_1$	50 mm
ISO kód držáku	AH10K SCLCR/L06
Celková délka L	125 mm
Upínací výška $L_2$	9 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500