

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Středové přesazení L <sub>3</sub>	10 mm
ISO kód držáku	E16R SCLCR/L09
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Velikost destiček	9 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	18 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500