

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 1012/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	7 mm
ISO kód držáku	AH1012K SCLCR/L06
Velikost destiček	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Šířka hrdla $L_4$	10 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	14 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Délka hlavy $L_1$	38 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500