

**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/06 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260028 12/06
GTIN	4960664541171
Třída artiklu	25U

**Popis****Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky  $D_s$ : 12 mm

ISO kód držáku: A12M SCLCR/L06

Úhel nastavení  $\kappa$ : 95 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 0602..

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 14 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 7 mm

**Technický popis**

ISO kód držáku	A12M SCLCR/L06
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	14 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 2
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Středové přesazení $L_3$	7 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	12 mm

Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

### Příslušenství

Upínací šroub Typ 2	269022 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500