

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 1216/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šířka hrdla L_4	12 mm
Velikost destiček	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L_1	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	18 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
ISO kód držáku	AH1216M SCLCR/L06
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500