

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260007 8/06
GTIN	4045197651686
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Velikost stopky	8 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
ISO kód držáku	SCLCR/L 0808D06
Velikost destiček	6 mm
Funkční šířka L ₄	10 mm
Délka hlavy L ₁	9 mm
Celková délka L	60 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22