

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/06mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260023 12/06  |
| GTIN           | 4045197652157 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Délka vyložení L <sub>1</sub>                | 60 mm                        |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7                     |
| Velikost destiček                            | 6 mm                         |
| Středové přesazení L <sub>3</sub>            | 7 mm                         |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | CC.. 0602..                  |
| ISO kód držáku                               | AH12M SCLCR/L06              |
| Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>    | 14 mm                        |
| Celková délka L                              | 150 mm                       |
| Upínací výška L <sub>2</sub>                 | 11 mm                        |
| Úhel nastavení κ                             | 95 stupeň                    |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                      | 12 mm                        |
| Norma  | Výrobní norma                |
| Způsob použití                               | levý                         |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 5×D                          |
| Řezný materiál                               | HSS                          |
| Vnitřní chlazení                             | ano                          |
| Použití                                      | podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500