

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	AH16Q SCLCR/L09
Středové přesazení L ₃	11 mm
Délka vyložení L ₁	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	18 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500