

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260007 10/06
GTIN	4045197651709
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Velikost destiček	6 mm
ISO kód držáku	SCLCR/L 1010E06
Délka hlavy L ₁	10 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Funkční šířka L ₄	12 mm
Celková délka L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22