

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 4/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	10 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	2,5 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 13
ISO kód držáku	E04G SCLCR/L03
Velikost destiček	3 mm
Celková délka L	90 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	3,8 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6

269028 6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 13

269028 13

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500