

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 0410/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	24 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
Středové přesazení L_3	2,5 mm
Šířka hrdla L_4	4 mm
Velikost destiček	3 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 13
ISO kód držáku	AH0410H SCLCR/L03
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 13	269028 13
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500