

**Garant**
**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 25/15 mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250605 25/15
GTIN	4045197650351
Třída artiklu	21U

## Popis

### Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

### Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PDJNR/L 2525X15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 41 mm

Celková délka L: 112,5 mm

Podložka: 259031 13

## Technický popis

Šroubek klínku	259018 5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Velikost destiček	15 mm
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm

Podložka	259031 13
ISO kód držáku	PDJNR/L 2525X15
Lomená páka	259015 5
Délka hlavy L <sub>1</sub>	41 mm
Pružina	259046 1
Celková délka L	112,5 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Pružina Typ 1	259046 1
Lomená páka Typ 5	259015 5
Podložka Typ 13	259031 13
Šroubek klínku Typ 5	259018 5