

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 1216/06mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 260023 1216/06 |
| GTIN | 4045197652164 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|-------------------|
| ISO kód držáku | AH1216M SCLCR/L06 |
| Středové přesazení L ₃ | 9 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602.. |
| Velikost destiček | 6 mm |
| Šířka hrdla L ₄ | 12 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 50 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 18 mm |
| Celková délka L | 150 mm |
| Upínací výška L ₂ | 15 mm |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D |
| Řezný materiál | HSS |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7 | 269028 7 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |