

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub pro podložku	259025 10
Velikost destiček	15 mm
Příložka, šroub, pružina	259035 2
Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	35 mm
Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
ISO kód držáku	DDJNR/L 2020K15
Podložka	259031 28
Celková délka L	125 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 28	259031 28
Šroubek pro podložku Typ 10	259025 10
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Jednotka upínky Typ 2	259035 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500